









# **OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW**

	0.25u		3u		25u		350u
	0.5u		4u		16u		400u
	0.75u		5u		63u		500u
	1u		7u		100u		630u
	1.5u		8u		160u		1000u
	2u		10u		250u		1600u



*OTC M645T, M645TS*  
*OTC M845T, M845TS*









UWAGA

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzona na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urzędzeniach bez uprzedzenia.












# OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW


	0.25M		2M		25V		350V
	0.35M		3M		16V		400V
	0.5M		4M		63V		500V
	0.75M		5M		100V		630V
	1M		7M		160V		1000V
	1.5M		8M		250V		1600V

SCH  
OTC  
OTC

# UMP-1012



























## OSTRZEŻENIE :

Elementy oznaczone symbolem  z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, opisanych w wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika.





## UWAGA :

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników produkowanych na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

## OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW

	0.25W		2W		25V		350V
	0.35W		3W		16V		400V
	0.5W		4W		63V		500V
	0.75W		5W		100V		630V
	1W		7W		160V		1000V
	1.5W		8W		250V		1600V





## SCHEMAT IDEOWY

OTC M645T, M645TS

OTC M845T, M845TS

strona 2